

UP-DF550 自社比較表

	UP-DF500	UP-DF550
一般名称	画像診断用イメージャ	
クラス分類	一般医療機器 特定保守管理医療機器	
JMDNコード	70036000	
プリント方式	感熱方式	
解像度	12.59ドット/mm(320dpi)	
プリント階調	4,096階調(12ビット)	
最大プリントサイズ	335.4 × 401.8mm(UPT-517BL使用時)	346.1 × 415.3mm(UPT-517BL使用時)
プリント画素数	4,224 × 5,060ドット	4,360 × 5,232ドット
プリント時間	約70枚/時間 HEAD IN COOLING PLEASE WAIT というメッセージが表示されてから消えるまでの時間は除く	
使用可能フィルム	UPT-517BL_半切(354 × 430mm)	UPT-517BL_半切(354 × 430mm) UPT-514BL_大四切(279 × 355mm) UPT-512BL_四切(253 × 304mm) UPT-510BL_六切(202 × 253mm)
トレイ	1トレイ	2トレイ*
フィルムトレイ容量	125枚/トレイ	
デジタルインターフェース	DICOM 3.0対応、ネットワークポート(RJ-45) 100BASE-TX対応	
入力端子	専用出力端子 × 1、AC IN 電源入力用 × 1	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電流	4.4A	
動作温度	10 ~ 30	
動作湿度	20 ~ 80%(結露なきこと)	
保管・輸送温度	- 20 ~ + 60	
保管・輸送湿度	20 ~ 80%	
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	約600 × 250 × 686mm(突起部含まず)	約600 × 316 × 686mm(最大突起部含まず)
設置面積(縦置)	約0.2m ²	約0.24m ²
質量	約55kg	約63kg
付属品	電源コード × 1、3極 2極変換プラグ × 1、 クリーニングキット × 1、給紙トレイ × 1、 縦置きキャスター × 2、 キャスターストップシート × 1、 フェライトコア × 2、取扱ガイド × 1、 フロッピーディスク × 1、 CD-ROM(取扱説明書ディスク) × 1、 保証書 × 1	電源コード × 1、3極 2極変換プラグ × 1、 クリーニングキット × 1、排紙トレイ × 1、 縦置きキャスター × 2、 キャスターストップシート × 1、 取扱ガイド × 1、 フロッピーディスク × 1、 CD-ROM(取扱説明書ディスク) × 1、 保証書 × 1

*トレイ-1はUPT-517BLのみ使用可能。トレイ-2はUPT-514BL、UPT-512BL、UPT-510BLから1種類を選択し、設置時に設定。(工場出荷時はUPT-514BLに設定済み。)