

SONY
make.believe

α

カメラを、もっと先へ。

想いを解き放つ、
かつてない
一眼クオリティーを。



デジタル一眼カメラ

NEX-7

■ 有効約2430万画素「Exmor」APS HD CMOSセンサー ■ 高解像度XGA有機ELファインダー

APS-C
イメージセンサー

QUALITY
SCAN!

対応カタログ

※詳細は本カタログの
裏表紙をご確認ください。

本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません



五感に響く、クオリティーがある

ふとした瞬間、被写体に出会えそうな予感を抱くときがある。気持ちのままにレンズを向けると、その先に一期一会の出会いが待っている。同じような予感を、このカメラとの出会いに感じた。

手にしたときの確かな手応え、被写体とじっくり向き合うためのファインダー、クラシカルで革新的な操作性。

どれもが五感に響くように、自分にインスピレーションを与えてくれる。「撮る喜び」と「持つ喜び」をひとつにした、かつてないクオリティーがここにある。まだ見ぬ被写体との、新たな出会いを予感した。NEX-7、誕生。

NEX-7





A



B



C



D

06 | 07

Photo data

- A 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (マウントアダプター LA-EA2使用)・30秒・F5.6・ISO100
- B E 55-210mm F4.5-6.3 OSS・1/1250秒・F5.6・ISO400
- C E 30mm F3.5 Macro・1/160秒・F3.5・ISO800
- D E 50mm F1.8 OSS・1/160秒・F2.2・ISO400・ピクチャーエフェクト ソフトフォーカス(強)

04・05ページ E 18-55mm F3.5-5.6 OSS・1/320秒・F7.1・ISO200



E



F



G

08 | 09

Photo data

E E 30mm F3.5 Macro · 1/1250 秒 · F3.5 · ISO100

F E 50mm F1.8 OSS · 1/400 秒 · F2.8 · ISO200

G E 55-210mm F4.5-6.3 OSS · 1/400 秒 · F5.6 · ISO200

H Planar T* 85mm F1.4 ZA (マウントアダプター LA-EA2 使用) · 1/640 秒 · F2 · ISO100



H



10 | 11

Photo data

- I E 30mm F3.5 Macro · 1/125秒 · F3.5 · ISO800
- J E 55-210mm F4.5-6.3 OSS · 1/4000秒 · F4.5 · ISO100
- K E 55-210mm F4.5-6.3 OSS · 1/50秒 · F5.6 · ISO800
- L E 18-55mm F3.5-5.6 OSS · 1/20秒 · F5 · ISO800



M




N



O



P



R

14 | 15

Photo data

- M E 50mm F1.8 OSS · 1/125秒 · F1.8 · ISO800
- N E 55-210mm F4.5-6.3 OSS · 1/2秒 · F5 · ISO100
- O E 30mm F3.5 Macro · 1/13秒 · F3.5 · ISO800
- P Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (マウントアダプター LA-EA2使用) · 1/640秒 · F2 · ISO3200
- Q E 30mm F3.5 Macro · 1/80秒 · F3.5 · ISO800
- R E 16mm F2.8 · 1/800秒 · F11 · ISO400
- S E 16mm F2.8 · 6秒 · F11 · ISO100



S



ベストコンパクト
システムカメラ
エキスパート



カメラ記者
クラブ賞
Editors Award



アプリを起動して
このARマーカ―にかざしてください。
詳しくはカタログ裏面をご覧ください。



アプリを起動して
このARマーカ―にかざしてください。
詳しくはカタログ裏面をご覧ください。

NEX-7

NEX-7 ボディ NEX-7K ズームレンズキット (ボディ + キットレンズ : E 18-55mm F3.5-5.6 OSS [専用ブラックモデル])

オープン価格 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください





瞬間の想いを、価値あるものに変える

いつも手元に置いておける小さなカメラにこそ、最高の一眼クオリティーを。さらなる表現を求める撮影者の想いに応えるため、NEX-7に惜しみなく注ぎ込まれた最高のテクノロジーと開発者たちの限りない情熱。極限まで研ぎ澄まされたボディに、圧倒的な解像力の有効約2430万画素CMOSセンサーを搭載。かつてない一眼クオリティーが、瞬間の想いを価値あるものに変える。カメラを手にしたとき、あなたは新たな被写体との出会いを予感する。



伝統と革新が融合する場所

心に浮かんだイメージーションを、そっと捉まえるように。撮る人の意思に心地よくスピーディーに応えること。それが、NEX-7に込められたオペレーションの思想。じっくりと構えて作画できるXGA有機ELファインダーや最小限の動作で素早く意図を伝える3つのダイヤル。アナログの操作感とデジタルの機能性が融合した、クラシカルで革新的なインターフェース。撮影者は被写体と向き合い、シャッターを切るその一瞬に集中できる。



完成度は、機能美として現れる

道具としての機能美がなければ、それは飾りでしかない。カメラの本質的な姿を求めて、一切の妥協を排してたどり着いた新しいカタチ。確かな手応えのあるマグネシウム合金ボディに、緻密にレイアウトされた金属から削り出されたキーパーツ。握りやすさを徹底的に検証した、手に吸いつくようなグリップ。操作感や手触りにこだわり抜くことで生まれた、五感に響くカメラ。その機能美が、撮るたびに撮影者にインスピレーションを与える。

挑戦のその先に、見えてくるもの

革新することのその先に、見えてきたのはカメラの原点。ファインダーや内蔵フラッシュだけでなく、高度なライティングを可能にするアクセサリシューを採用。さらに、表現の可能性を無限に広げる、マウントの枠を超えたレンズの拡張性。もう一度カメラの原点に立ち返り、表現に必要なすべてを何ひとつあきらめることなく小さなボディに凝縮。ただ純粹に表現を楽しむ人へ、**αシステム**という可能性を。

About



ARで、新しいソニー体験を。

「QUALITY SCAN」は、AR(拡張現実)技術を使って、ソニー商品のここではない開発秘話や商品擬似体験など、今までにないカタログ体験を提供する、カメラ機能搭載のAndroid™端末(スマートフォン、タブレット)専用のアプリです。

<ご利用方法>

1. Android™端末に設置されている「Android™マーケット」アプリを起動してください
2. 「QUALITY SCAN」と検索し、「QUALITY SCAN」アプリをインストール(無料)してください
3. インストールされた「QUALITY SCAN」アプリを起動して、画面に表示されるガイドに合わせて、カタログ上のARマーカ―(CyberCode)にかざし、お楽しみください

ARマーカ―例




※さらに詳細な利用方法については、NEX-7ウェブサイト(sony.jp/ichigan/qualityscan)をご覧ください ※本アプリは容量が大きいため、Wi-Fi環境下でのダウンロードを推奨します
※ハードウェアの仕様によっては一部の動作が正しく動かない場合があります ※「CyberCode」はソニー株式会社の登録商標です ※「CyberCode」技術は、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所が開発し、クウジツ株式会社ライセンス提供されており、KART(Koozyt AR Technology)ソリューションとして商用展開されています ※Android、AndroidマーケットはGoogle Inc.の商標です

“α”で撮った作品をみんなで楽しむコミュニケーションサイト



αcafé web
msc.sony.jp/acafe



αセミナーのお知らせ

デジタル一眼カメラ“α”の各種セミナーを東京・大阪・名古屋にて開催しています。是非、ご参加ください。講座内容や申し込みについてはウェブサイトをご覧ください。

www.sony.co.jp/DSLseminar

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った

→

使用を中止 電池リーをはずすコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●裏フタをはずしたり、内部の改造をしたりしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れてたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください ●商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります ●カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●材質は、商品の主材料を示します ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください ●画面はハメコミ合成です ●カタログ掲載数値は当社測定結果です ●商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので

環境配慮情報

- はんだ付けに無鉛はんだを使用しています ●キャビネットにハロゲン系難燃材を使用していません ●包装用緩衝材に段ボールを使用しています
- 主なプリント配線板にハロゲン系難燃材を使用していません ●動作時消費電力：2.16W 前モデル(NEX-5)比約23%削減

ご了承ください 商標について ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●αはソニー株式会社の商標です ●“Exmor”、“エクスマ”およびExmorはソニー株式会社の商標です ●“BIONZ”、“ビオンズ”およびBIONZはソニー株式会社の商標です ●“メモリスティック デュオ”、“メモリスティック PRO”、“メモリスティック PRO デュオ”、“メモリスティック PRO-HG デュオ”およびはソニー株式会社の商標または登録商標です ●“InfoLITHIUM(インフォリチウム)”およびはソニー株式会社の商標です ●(ブラビア)およびそのロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です ●“ブラビアプレミアムフォト”およびはソニー株式会社の商標です ●はソニー株式会社の商標です ●“AVCHD/Progressive”およびはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です ●SDは、SD-3C、LLCの商標です ●は、SD-3C、LLCの商標です ●は、SD-3C、LLCの商標です ●HDMI、HDMI、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●AdobeはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

パソコン sony.jp/

携帯



本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは

買い物相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546

●FAX 0120-333-389

●受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

お問い合わせは当店へ

ソニーのオフィシャルカード



www.sonymcard.jp

2012.7
カタログ記載内容2012年6月現在