

## 自社比較表2 LMD-2450MD VS LMD-2450W

	LMD-2450MD	LMD-2450W
ベズル	白	黒
保護パネル		×
電源	DC through AC adaptor	DC and AC
ガンマセッティング	2.2 and DICOM	only 2.2
色温度	LOW2( 5600K ),LOW( 6500K ), HIGH( 9300K ),USER	6500K,9300K,USER
ユーザーメモリー	20メモリーまで	×
タリー	緑のみ	赤 / 緑 / 黄色
Chroma TRU	ITU-709 and Native	EBU/SMPTE/ITU-709
PC プリセット信号	Preset 1: VESA Standards for HD15 Preset 2: for Smith & Nephew 内視鏡カメラシステム Preset 3: for Linvatec 内視鏡カメラシステム Preset 4: for フジノン 内視鏡カメラシステム Preset 5: for カールストルツ 内視鏡カメラシステム Preset 6: for Standard Video 信号	VESA standards for HD15
HD-SDI INPUT	標準( BKM-243HS プリインストール )	オプション
アース terminal	( × 2 )	×
オーバースキャン	20%	5%
Marker setting	×	
クローズドオプション	×	
ウェーブフォームモニター	×	
オーディオレベルメーター	×	
メディカル安全規格		×
価格	オープン	516,000( 税抜き )