

BVM-E250は、忠実な黒の再現性と高い動画応答性、色再現に優れた映像制作の新基準器。25型FULLHDパネル搭載の有機ELマスター モニターです。

## 主な仕様

ディスプレイパネル	
パネル	：有機ELパネル
画像サイズ	：24.5型
表示エリア(H×V)	：約 543.4 × 305.6mm
アスペクト比	：16:9
解像度(H×V)	：1920 × 1080ドット(FULL HD)
有効画素数	：99.99%
パネルドライバー	：RGB 各色 10bit
パネル表示フレームレート	：48/50/60/72/75Hz
視野角(パネルの仕様)(上、下、左、右)	：89度、89度、89度、89度(コントラスト>10:1、Typical 値)
有効画素数	：99.99%
入／出力系	
SDI(3G/HD/SD)入力	：BNC × 2
PC入力	：DisplayPort × 1 ※将来の機能拡張用です。
HDMI入力	：HDMIコネクター×1(HDCP 対応、Deep Color対応)
SDI(3G/HD/SD)出力	：BNC × 1
オプションスロット	：4スロット
コントロール	
LAN	：RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX) × 1
PARALLEL REMOTE	：D-sub 9ピン(凹) × 1
DC 5V OUT	：丸型4ピン(凹) × 1
画像系	
ノーマルスキャン	：0%スキャン
ネイティブスキャン	：信号のピクセルをパネルのピクセルに1:1でマッピング表示、または非スクエアピクセルのSD信号(信号システムのHピクセル数が720または1440)、またはHDMIビデオの640×480のSD信号を、V方向は2倍、H方向は画面アスペクト比が正しくなるようスケーリング処理し、同時にアーチャー係数、フィルター係数などを補正して画質を最適化した表示
アンダースキャン	：3%アンダースキャン
オーバースキャン	：0%スキャンに対して5%オーバースキャン部をマスク表示
色温度	：D55、D61、D65、D93、D-Cine <sup>*1</sup> (他の色温度にも設定可)、User1～User5
標準輝度	：100cd/m <sup>2</sup> (Preset1～Preset5)、48cd/m <sup>2</sup> (Preset(D-Cine)) ※1.0Vp-p基準信号、100%白色信号入力時
カラースペース(カラーガマット)	：ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-C、D-Cine <sup>*2</sup> 、E250Native <sup>*3</sup> 、S-GAMUT <sup>*4</sup>
一般	
電源	：AC100～240V、50/60Hz、1.6～0.8A
消費電力	：約 145W(最大負荷時、経年変化に伴う輝度補正を含む) 約 72W(工場出荷状態)
ウォームアップ時間	：約 30 分
動作温度	：0～35°C(推奨使用温度 20～30°C)
動作湿度	：0～90%(結露のないこと)
動作気圧	：700～1060hPa
保存・輸送温度	：-20～+60°C
保存・輸送湿度	：0～90%
保存・輸送気圧	：700～1060hPa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	：576.0 × 424.0 × 148.0mm(突起部除く)
質量	：約 13kg

## 付属品

AC電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、ACプラグホルダー(1)、転倒防止ブラケット(1)、

取扱説明書(日本語版・英語版)(1)、CD-ROM(1)、CD-ROMマニュアルの使い方(1)、保証書(1)

\*1:D-Cine : x=0.314 y=0.351

\*2: SMPTE RP 431-2 の色度点は完全にはカバーできていません。


\*3: BVM-E250 独自の色度点です。BVM-E250として最も広色域のカラースペース設定です。

R(x=約0.681、y=約0.319) / G(x=約0.189、y=約0.724)、B(x=約0.141、y=約0.051)


\*4: デジタルシネマグラフィカメラF23 またはF35 などで対応の広色域モードSGAMUTのカラーガマット表示用です。

## 外形寸法図

前面




背面



1) このネジ穴を使用するときは、モニター本体に入る部分が6~8 mmになるネジを使用してください。

側面




単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。


## 外形寸法図

BKM-37Hを使ってコントローラーを取り付けたとき  
BKM-37Hからチルトユニットを取りはずしたとき


前面



底面



側面




単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

## 外形寸法図

BKM-37Hにチルトユニットが取り付けられているとき




単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

## 外形寸法図

BKM-38Hを使ってコントローラーを取り付けたとき



単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。